



MASTER SON APIA Plus Xtra

MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Natriumlampe med høyt trykk med opal ytre pære, høy effekt og lang pålitelig levetid

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E40 [E40]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]
Levetid til 5 % lystap (nom.)	28000 h
Levetid til 10 % lystap (nom.)	32000 h
Levetid til 20 % lystap (nom.)	36500 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	45000 h
Systembeskrivelse	Ekstern starter (E)
LSF 2000 h Rated	100 %
LSF 4000 h Rated	99 %
LSF 6000 h Rated	99 %
LSF 8000 h Rated	99 %
LSF 12000 h Rated	99 %
LSF 16000 h Rated	99 %
LSF 20000 h Rated	99 %
Teknisk belysning	
Fargekode	- [Ikke spesifisert]
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	31300 lm
Fargepunkt X (nom.)	530
Fargepunkt Y (nom.)	420
Korreletert fargetemperatur (nom.)	1950 K

Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	120 lm/W
Fargegjengivelse (maks.)	25
LLMF 2000 timer, målt	99 %
LLMF 4000 timer, målt	98 %
LLMF 6000 timer, målt	97 %
LLMF 8000 timer, målt	96 %
LLMF 12000 timer, målt	96 %
LLMF 16000 timer, målt	95 %
LLMF 20000 timer, målt	94 %
Ratio Scotopic/Photopic Lumens	0,60

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	260.0 W
lyskildestrom (EM) (nom.)	2,85 A
Forsyningsspenning, tenning (maks.)	198 V
Spenningsstopp tenning (maks.)	2800 V
Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	120 s
Tenningstid (maks.)	10 s
Spenning (maks.)	115 V
Spenning (min.)	85 V
Spenning (nom.)	100 V

MASTER SON APIA Plus Xtra

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	5 min

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Belagt glass
------------------	--------------

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	15,1 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	286 kWh

Krav til armaturdesign

Lyspæretemperatur (maks.)	350 °C
---------------------------	--------


Temperatur lyskildefeste (maks.)	250 °C
----------------------------------	--------

Produktdata

Fullstendig produktkode	872790092773300
Produktnavn for bestilling	MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
EAN/UPC – produkt	8727900927733
Bestillingskode	92773300
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	12
Materialenr. (12NC)	928151019830
Nettvekt (stykk)	0,158 kg
ILCOS Code	SE-250-H/E-E40

Warnings and safety

Målskisse




SON APIA Plus Xtra 250W E40

Product

MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12



Fotometriske data



LDLD_SON-APIA-Light distribution diagram

MASTER SON APIA Plus Xtra

Levetid



LDLE_SON-APIA_0004-Life expectancy diagram

LDLM_SON-APIA_0003-Lumen maintenance diagram

