



MASTER SON PIA Plus



MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

Lâmpada de sódio de alta pressão com lâmpada exterior ovóide opalizada, emissão elevada e vida útil longa e fiável

Avisos e Segurança

- O equipamento de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC60662, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E40
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	29.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	220 [CCT of 2000K]
Fluxo Luminoso	9.600 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,535
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,42
Temperatura de cor correlacionada	2000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	95 lm/W
Color rendering index (CRI)	-

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	101,0 W

Tensão (Nom.)	100 V
Tensão (Nom.)	100 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Vidro revestido
Formato da lâmpada	B75


Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	16,3 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	16,3 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	101 kWh
Número de registo EPREL	473388

MASTER SON PIA Plus

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Nome do produto completo	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Código do produto completo	871150018225815
Código de encomenda	18225815


N.º material (12NC)	928151608827
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500182258
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500182265

Desenho dimensional




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	76 mm	186 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram – MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour – MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

MASTER SON PIA Plus

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

