



MASTER SON-T PIA Plus

MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	E40	Consommation électrique	101,0 W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Tension (nom.)	100 V
Référence de mesure de flux	Sphere	Tension (nom.)	100 V
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	29.000 h		
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	10.600 lm		
Coordonnée chromatique X	0,535	Mécanique et boîtier	
Coordonnée chromatique Y	0,42	Finition ampoule	Transparent
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K	Forme de la lampe	T46
Efficacité lumineuse (nominale)	105 lm/W	Approbation et application	
Indice de rendu de couleur (IRC)	-	Classe d'efficacité énergétique	F
Longueur d'arc O (nom.)	47 mm	Taux de mercure (Hg) (max.)	16,3 mg
		Taux de mercure (Hg) (nom.)	16,3 mg

MASTER SON-T PIA Plus


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	101 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473389

Données du produit

Nom du produit de la commande	MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Nom de produit complet	MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Code EOC	87115001923015
Code de commande	8711500192301


Code 12NC	928151709230
Code de commande local	SONTPLUS100W
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500192301
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500192745

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

