



MASTER SON-T PIA Plus

MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão com bulbo externo tubular transparente, alto fluxo, vida útil longa.

Avisos e Segurança

- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E40 [E40]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Todos ou Universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	29.000 hora(s)

Dados técnicos de luz	
Código da cor	220 [CCT of 2000K]
Fluxo luminoso	10.600 lm
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	0,535
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	0,42
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	105 lm/W
Color rendering index (CRI)	-
Comprimento do arco O (nom.)	47 mm

Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	101,0 W

Tensão (Nom.)	100 V
Tensão (Nom.)	100 V

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Claro
Forma da lâmpada	T46 [T 46 mm]


Aprovação e aplicação	
Classe de eficiência energética	F
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	16,3 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	16,3 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	101 kWh
Número de registro EPREL	473389

MASTER SON-T PIA Plus

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Nome do produto completo	MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150019230115
Descrição do código local	LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 100W PLUS
Código de encomenda	928151709230
Nº do material (12NC)	928151709230


Código local	SONTPLUS100WES
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711500192301
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC - caixa	8711500192745

Desenho dimensional




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

