



HORTI

MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT

Натриевая лампа высокого давления с прозрачной внешней колбой, высокой эффективностью света для роста и длительным сроком службы

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	K12X30S [K12x30s]
Рабочее положение	P [Параллельное или горизонтальное (HOR)]
Технические характеристики освещения	
Код цвета	220 [CCT of 2000K]
Координата цветности X (ном.)	0,537
Координата цветности Y (ном.)	0,427
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	155 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	33
Длина дуги, O (ном.)	147 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	1 020,0 Вт
Напряжение (ном.)	220 В
Напряжение (ном.)	220 В

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T40 [T 40 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	35 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	1020 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT
Полное название продукта	MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT
Полный код продукта	871869682951600
Код заказа	928152419216
Материал № (12NC)	928152419216
Нумератор — количество на упаковку	1


EAN/UPC — продукт/короб	8718696829516
Нумератор — упаковок на внешний короб	30
EAN/UPC — короб	8718696829530

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	C (max)	A
MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT	33,5 mm	147 mm	394 mm	325 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT

