



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12

Sursă cu vapori de sodiu de înaltă-presiune cu balon tubular transparent, flux luminos bogat și durată de funcționare lungă și fiabilă

Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC60662, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	30.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	220 [CCT of 2000K]
Flux luminos	6.650 lm
Coordonată cromatică X (nom.)	0,54
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,42
Temperatură de culoare corelată (nom.)	1900 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	90 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	-
Lungime arc O (nom.)	42 mm


Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	74 W
Tensiune (nom.)	92 V
Tensiune (nom.)	93 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	T35 [T 35 mm]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	12,2 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	12,2 mg
Consum de energie kWh/1000 h	73 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Număr de înregistrare EPREL	1557896
Date despre produs	
Nume comandă produs	MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12
Numele complet al produsului	MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12
Full EOC	871150019266015
Cod de comandă	19266015


Număr material (12NC)	928152700028
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500192660
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8711500193131

Cote




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12	36 mm	42 mm	104 mm	156 mm

Date fotometrice





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12

Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12

