MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à rendement élevé et grande longévité

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E40
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	36 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]
Flux lumineux	30 000 lm
Coordonnée trichromatique x (nominale)	0,535
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,42
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	120 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	-

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	250,0 W
Tension (nom.)	96 V
Tension (nom.)	96 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Verre traité
Forme de l'ampoule	BD90

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Taux de mercure (Hg) (max.)	15,1 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	15,1 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	250 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473393

MASTER SON PIA Plus

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12
Nom de produit complet	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150019344515
Code de commande	928153309830
Code 12NC	928153309830

Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500193445
Conditionnement par carton	12
EAN/UPC - Boîte	8711500193469

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12	91 mm	227 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

MASTER SON PIA Plus

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.