



SON H

SON H 350W/220 E40 1SL/12

Elohopealampun korvaava suurpainenatriumlamppu opaalilla ulkokuvulla

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytetään suurpain-e-lohopealampuille suunnitellun ohjauslaitteen kanssa.
- Vain ulkokäyttöön
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40 [E40]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	26 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	220 [CCT of 2000K]
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,525
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,415
Vastaava värilämpötila (nim.)	2000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	98 lm/W
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	350,0 W
Jännite (nim.)	117 V
Jännite (nim.)	117 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Pinnoitettu lasi
Hehkulampun muoto	BD120 [BD 120 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	28,6 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	385 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	SON H 350W/220 E40 1SL/12
Koko tuotenimi	SON H 350W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150018213515
Tilauskoodi	18213515
Tuotekoodi (12NC)	928153509830
Paikallinen koodi	4825568
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1


EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500182135
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8711500195913

Mittapiirros




Product	D (max)	C (max)
SON H 350W/220 E40 1SL/12	122 mm	290 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - SON H 350W/220 E40 1SL/12

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - SON H 350W/220 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - SON H 350W/220 E40 1SL/12

