



SON H

SON H 350W/220 E40 1SL/12

Lampu Natrium Bertekanan Tinggi dengan retrofit bola lampu luar opal untuk lampu Merkuri Bertekanan Tinggi

Warnings and Safety

- Untuk penggunaan dengan control gear yang dirancang untuk lampu merkuri bertekanan tinggi
- Hanya untuk penggunaan luar ruangan
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.


Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E40 [E40]
Posisi Pengoperasian	UNIVERSAL [Setiap atau Universal (U)]
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	26.000 jam
Teknis Lampu	
Kode Warna	220 [CCT of 2000K]
Koordinat Kromatisitas X (Nom)	0,525
Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	0,415
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	98 lm/W
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	350,0 W
Tegangan (Nom)	117 V
Tegangan (Nom)	117 V

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Kaca berlapis
Bentuk Bohlam	BD120 [BD 120mm]
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	28,6 mg
Penggunaan Energi kWh/1000 h	385 kWh
Data Produk	
Nama produk pesanan	SON H 350W/220 E40 1SL/12
Nama lengkap produk	SON H 350W/220 E40 1SL/12
Kode produk lengkap	871150018213515
Kode urutan	928153509830
No. Material (12NC)	928153509830
Numerator - Jumlah Per Pak	1


EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500182135
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
EAN/UPC - Kantung	8711500195913

Dimensional drawing




Product	D (max)	C (max)
SON H 350W/220 E40 1SL/12	122 mm	290 mm

Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - SON H 350W/220 E40 1SL/12

Lifetime



Life Expectancy Diagram - SON H 350W/220 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - SON H 350W/220 E40 1SL/12

