



# MASTER SDW-T



## MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

Gama de lâmpadas de descarga altamente eficientes com cor quente, para serem utilizadas em luminárias abertas

### Avisos e Segurança

- Utilizar apenas com mecanismo de controlo dedicado da Philips
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	PG12-1
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15.000 h
Vida útil (Nom.)	10.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	825 [CCT of 2500K]
Fluxo Luminoso	1.320 lm
Designação da cor	Branco dourado
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,478
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,415
Temperatura de cor correlacionada	2500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	40 lm/W
Color rendering index (CRI)	81
Comprimento de oscilação O (Nom.)	13 mm


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	33,3 W
Tensão (Nom.)	98 V
Tensão (Nom.)	98 V
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Material da lâmpada	Vidro suave
Formato da lâmpada	T31
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	3,8 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,8 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	34 kWh

# MASTER SDW-T

Número de registo EPREL	473395
<b>Dados do produto</b>	
Nome de produto da encomenda	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
Nome do produto completo	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
Código do produto completo	871150073402015
Código de encomenda	73402015


N.º material (12NC)	928153809230
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500734020
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500183125

## Desenho dimensional




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm

## Dados fotométricos





Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

# MASTER SDW-T

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

