



Eco passport

MASTER SDW-T

MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12



Energia

- Teljesítmény (névleges) (névleges) : 53.0 W
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges) : 44 lm/W
- Energiatakarékosági címke (EEL) : B
- Szabályozható fényerő : srsz
- Higanytartalom (Hg) (névleges) : 7,5 mg



Anyagok



Életre szóló

- Élettartam a 20%-os meghibásodási arányig (névleges) : 12000 h
- Élettartam az 5%-os meghibásodási arányig (névleges) : 8000 h
- Élettartam a 50%-os meghibásodási arányig (névleges) : 15000 h
- Hasznos élettartam (névleges) : 10000 h

A termékek környezeti jellemzőinek áttekintése

A Philipsnél arra törekszünk, hogy innovációink által a világ egészségesebbé és fenntarthatóbbá váljon. A fenntarthatóság terén tett erőfeszítéseinket globális szinten elismerik, és azt tükrözi például a folyamatos vezető globális besorolásunk az olyan rangsorokon, mint például a Dow Jones fenntarthatósági index (Dow Jones Sustainability Index) és a Carbon Disclosure Project (Szén-dioxid kibocsátás közzétételi projekt). A környezetbarát tervezési folyamatunk során az energiára, a tömegre, az újrahasznosításra, a csomagolásra, az anyagokra és a megbízhatóságra összpontosítunk, hogy lássuk, illetve még tovább javítsuk a termékeink környezeti teljesítményét.

PHILIPS

2018, Október 11
az adatok változhatnak
Rendelési kód : 73403715