



Eco passport

MASTER SDW-T

MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12



Energie

- Power (Rated) (Nom) : 97.0 W
- Měrný výkon (jmen.) (nom.) : 52 lm/W
- Štítek energetické účinnosti (EEL) : B
- Regulovatelné : Ne



Látky

- Obsah rtuti (Hg) (jmen.) : 11,4 mg



Životnost

- Životnost do 20 % poruch (jmen.) : 10000 h
- Životnost do 5 % poruch (jmen.) : 5000 h
- Životnost do 50 % poruch (jmen.) : 15000 h
- Životnost (jmen.) : 10000 h

Přehled specifikací ekologických výrobků

Společnost Philips se pomocí inovací snaží udělat ze světa zdravější a ekologicky udržitelnější místo. Naše snahy o kvalitnější udržitelnost jsou celosvětově vnímány a uznávány, např. naše dlouhodobě vedoucí postavení na světových žebříčcích projektů, jako je index udržitelnosti Dow Jones Sustainability nebo projekt Carbon Disclosure. V procesu ekodesignu se soustředíme na energii, hmotnost, recyklaci, balení, složení a spolehlivost výrobků, díky tomu můžeme sledovat a zlepšovat šetrnost k životnímu prostředí všech našich výrobků.

PHILIPS

2019, Březen 13

Změna údajů vyhrazena

Objednací kód : 73404415