



MASTER SDW-T

MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

Ассортимент высокоэффективных разрядных ламп теплого цвета для использования в открытых светильниках

Предупреждение и условия безопасности

- Используются только с ПРА, подготовленным компанией Philips
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	PG12-1
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15 000 часов
Срок эксплуатации (ном.)	10 000 часов

Технические характеристики освещения

Код цвета	825 [CCT of 2500K]
Светоотдача	5 100 лм
Обозначение цвета	Золотистый белый
Координата цветности X (ном.)	0,478
Координата цветности Y (ном.)	0,415
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2500 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	52,58 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	83
Длина дуги, O (ном.)	19 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	97,0 Вт
Напряжение (ном.)	97 Вт
Напряжение (ном.)	97 Вт

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Материал колбы	Тугоплавкое стекло
Форма колбы	T31

Соответствие требованиям и область применения


Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (макс.)	11,4 мг
Содержание ртути (Hg) (ном.)	11,4 мг
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	97 кВт

MASTER SDW-T

Регистрационный номер EPREL	473397
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12
Полное название продукта	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12
Полный код продукта	871150073404415
Код заказа	928154109227


Материал № (12NC)	928154109227
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500734044
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8711500831163

Чертеж размеров




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	18,3 mm	91 mm	149 mm

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

