



# SON-T

## SON-T 1000W E40 1SL/4

Lampes à vapeur de sodium haute pression avec tube à décharge en alumine frittée à l'intérieur d'une ampoule sous vide en verre dur

### Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E40
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	20 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	130 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Longueur d'arc O (nom.)	153 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	960,0 W
Tension (nom.)	100 V
Tension (nom.)	100 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T65

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	23 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	1056 kWh


  

Données du produit	
Nom du produit de la commande	SON-T 1000W E40 1SL/4
Nom de produit complet	SON-T 1000W E40 1SL/4
Code EOC	871150018412245
Code de commande	18412245
Code 12NC	928154509228
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500184122

# SON-T



Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500184139

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm



## Données photométriques



Light Distribution Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 1000W E40 1SL/4

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

SON-T

