



SON-T

SON-T 1000W E40 1SL/4

Lâmpada de sódio de alta pressão com lâmpada externa tubular transparente

Avisos e Segurança

- O equipamento de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC60662, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E40
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	20.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	220 [CCT of 2000K]
Temperatura de cor correlacionada	2000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	130 lm/W
Color rendering index (CRI)	-
Comprimento de oscilação O (Nom.)	153 mm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	960,0 W
Tensão (Nom.)	100 V
Tensão (Nom.)	100 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim


Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T65

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	23 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	1056 kWh

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	SON-T 1000W E40 1SL/4
Nome do produto completo	SON-T 1000W E40 1SL/4
Código do produto completo	871150018412245
Código de encomenda	18412245
N.º material (12NC)	928154509228
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500184122
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC – Caso	8711500184139



SON-T

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm



Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 1000W E40 1SL/4

Vida útil



Life Expectancy Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

