



MASTER CityWhite CDO-ET Plus



MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-ET Plus on keraaminen monimetallilamppu, jolla on opaali ellipsinmuotoinen ulkokupu. Ulkokäyttöön, miellyttävä valkoinen valo.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Lampuissa voidaan käyttää elektronista tai elektromagneettista ohjauslaitetta
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC61167, IEC 62035)
- Lämpimän uudelleenkäynnistyksen aika voi olla enintään 15 minuuttia, joten T15-pulssisyttyttimien käyttö on suositeltavaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	27 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	828 [CCT of 2800K]
Valovirta	9 400 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,447
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,4
Vastaava värlämpötila (nim.)	2800 K


Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	99 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	87
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	95,0 W
Jännite (nim.)	90 V
Jännite (nim.)	90 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Pinnoitettu lasi

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Hehkulampun muoto	B75
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	12 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	11,6 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	95 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473399
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40
Koko tuotenimi	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40


Full EOC	871829115877600
Paikallisen koodin kuvaus	4820027
Tilauskoodi	928154808835
Tuotekoodi (12NC)	928154808835
Paikallinen koodi	4820027
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291158776
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291158783

Mittapiirros




Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	76 mm	186 mm

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40

