



MASTER CityWhite CDO-ET

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40

Keramisk metallhalogenlampa med opaliserad äggformad yttre glob som används utomhus och ger ett behagligt vitt ljus

Produktdata

Allmän information	
Socket	E40 [E40]
Driftposition	UNIVERSAL [Fritt]
Livslängd vid 5 % bortfall (nom)	18000 h
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	20000 h
Livslängd vid 20 % bortfall (nom)	22500 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	27000 h
LSF 2 000 tim specificerat	99 %
LSF 4 000 tim specificerat	99 %
LSF 6 000 tim specificerat	99 %
LSF 8 000 tim specificerat	99 %
LSF 12 000 tim specificerat	99 %
LSF 16 000 tim specificerat	97 %
LSF 20 000 tim specificerat	90 %
Ljusteknik	
Färgkod	828 [CCT av 2 800 K]
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	15100 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	443
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	402
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2830 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	106 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	85
LLMF 2 000 tim specificerat	95 %
LLMF 4 000 tim specificerat	92 %
LLMF 6 000 tim specificerat	90 %
LLMF 6 000 tim specificerat	88 %
LLMF 12 000 tim specificerat	85 %
LLMF 16 000 tim specificerat	82 %
LLMF 20 000 tim specificerat	80 %
Ratio Scotopic/Photopic Lumens	1,30

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	143.0 W
Upptändningstid för lampström (max)	3 A
Lampström (EM) (nom)	1,85 A
Matningsspänning för tändning (max)	198 V
Tändspänningstopp (max)	5000 V
Matningsspänning för tändning (min)	198 V
Återtändningstid (min) (max)	900 s
Tändningstid (max)	30 s
Spänning (max)	98 V
Spänning (min)	82 V

MASTER CityWhite CDO-ET

Spänning (nom)	90 V
Styrenheter och dimning	
Dimbara	Ja
Upptändningstid 90 % (max)	3 min
Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Belagt glas
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	15,8 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	157 kWh
UV	
PET (Niosh) (min)	8 h/500lx

Krav på armaturdesign

Lampans temperatur (max)	350 °C
Sockettemperatur (max)	250 °C

Produktdata

Fullständig produktkod	871829115881300
Beställningsproduktnamn	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40
EAN/UPC – Produkt	8718291158813
Beställningsnummer	15881300
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
Materialnummer (12NC)	928154908835
Nettovikt (stycke)	0,157 kg
ILCOS kod	ME150/28/1B-H-E40



Varning och Säkerhet

Måttskiss

Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	91 mm	227 mm

CDO-ET Plus 150W/828 E40


Fotometriska data



LDLD_CDO-ET_0003-Light distribution diagram

MASTER CityWhite CDO-ET

Livslängd



LDLM_CDO-ET_0002-Lumen maintenance diagram

