



MASTER CityWhite CDO-ET Plus



MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-ET ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet.

Hinweise

- Nur für geschlossene Leuchten, auch während des Tests (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Nur mit geeignetem Vorschaltgerät zu betreiben (empfohlen HID-PV/ HID-DV CDO)
- Nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC62035)
- · Bei einem Lampenplatzer muss die Leuchte heiße Lampenteile sicher zurückhalten

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Sockel | E27 | |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] | |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere | |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 21.000 Stunde(n) | |
| | | |
| Lichttechnische Daten | | |
| Farbcode | 828 [CCT of 2800K] | |
| Lichtstrom | 5.100 lm | |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) | |
| Farbkoordinate X (Nom) | 0,447 | |
| Farbkoordinate Y (nom.) | 0,4 | |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2800 K | |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 99 lm/W | |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 82 | |
| | | |

| Betrieb und Elektrik | |
|---------------------------------|--------------------|
| Energieverbrauch | 51,5 W |
| Spannung (Nom) | 78 V |
| Spannung (Nom) | 78 V |
| | |
| Lichtregelung und Dimmen | |
| Dimmbar | Ja |
| | |
| Mechanik und Gehäuse | |
| Kolbenausführung | Beschichtetes Glas |
| Kolbenform | B70 |
| | |
| Genehmigung und Anwendung | |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Quecksilbergehalt (max.) | 5,4 mg |
| Quecksilbergehalt (Nom) | 5,4 mg |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 52 kWh |


Datasheet, 2023, Mai 20 Änderungen vorbehalten

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

| EPREL Registrierungsnummer | 473401 | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| | | | |
| Produktdaten | | | |
| Bestell-Produktname | MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27 | | |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27 | | |
| Gesamt-Produktcode | 871829118563500 | | |
| Bestellcode | 18563500 | | |


| Material-Nr. (12NC) | 928155008835 |
|---------------------------------|---------------|
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/Kiste | 8718291185635 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 24 |
| EAN Umverpackung | 8718291185642 |
| | |


Abmessungsskizzen




| Product | D (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27 | 71 mm | 156 mm |

Photometrische Daten









Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Lebensdauer





Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der