



MASTER CityWhite CDO-ET Plus



MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-ET Plus on keraaminen monimetallilamppu, jolla on opaali ellipsinmuotoinen ulkokupu. Ulkokäyttöön, miellyttävä valkoinen valo.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Lampuissa voidaan käyttää elektronista tai elektromagneettista ohjauslaitetta
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- Lämpimän uudelleenkäynnistyksen aika voi olla enintään 15 minuuttia, joten T15-pulssisytyttimien käyttö on suositeltavaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	21 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	828 [CCT of 2800K]
Valovirta	5 100 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,447
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,4
Vastaava värlämpötila (nim.)	2800 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	99 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	51,5 W
Jännite (nim.)	78 V
Jännite (nim.)	78 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Pinnoitettu lasi

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Hehkulampun muoto	B70
-------------------	-----

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	F
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	5,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	5,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	52 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473401

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27
Koko tuotenimi	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27


Full EOC	871829118563500
Paikallisen koodin kuvaus	4820046
Tilauskoodi	928155008835
Tuotekoodi (12NC)	928155008835
Paikallinen koodi	4820046
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291185635
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	24
EAN/UPC – laatikko	8718291185642

Mittapiirros




Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	71 mm	156 mm

Valonjakotiedot





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27



Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

