



Eco passport

MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12



Strøm

- Power (Rated) (Nom) : 603 W
- Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.) : 143,5 lm/W
- Energieffektivitetsmerke (EEL) : A++
- Kan dimmes : Nei



Stoffer

- Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) : 24 mg



Levetid

- Levetid til 10 % lystap (nom.) : 15000 h
- Levetid til 20 % lystap (nom.) : 20000 h
- Levetid til 5 % lystap (nom.) : 12000 h
- Levetid til 50 % lystap (nom.) : 30000 h

Oversikt over våre miljøvennlige produktspesifikasjoner

Hos Philips arbeider vi med nyskapning for å gjøre verden sunnere og mer bærekraftig. Fokuset vårt på bærekraft er kjent over hele verden og gjenspeiler seg i at vi hele tiden blir oppført som en leder på globale rangeringer som Dow Jones Sustainability Index og Carbon Disclosure Project. I arbeidet vårt med økodesign fokuserer vi på energi, vekt, resirkulering, emballasje, stoffer og pålitelighet for å vise og forbedre miljøytelsen til produktene våre.

PHILIPS

2018, Oktober 11

data kan endres

Bestillingskode : 19742915