



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


| Allgemeine Informationen | | Spannung (Nom) | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Socket | E40 | 110 V | |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] | Lichtregelung und Dimmen | |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 30.000 Stunde(n) | Dimmbar | Nein |
| Lichttechnische Daten | | Mechanik und Gehäuse | |
| Farbcode | 220 [CCT of 2000K] | Kolbenausführung | Klar |
| Farbkoordinate X (Nom) | 0,530 | Kolbenform | T46 |
| Farbkoordinate Y (nom.) | 0,428 | Genehmigung und Anwendung | |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2000 K | Quecksilbergehalt (Nom) | 18,9 mg |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 149 lm/W | Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 663 kWh |
| Bogenlänge O (Nom) | 126 mm | Produktdaten | |
| Betrieb und Elektrik | | Bestell-Produktname | MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 |
| Energieverbrauch | 603 W | Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 |
| Spannung (Nom) | 110 V | | |

MASTER SON-T PIA Plus

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Gesamt-Produktcode | 871150019742915 |
| Bestellcode | 19742915 |
| Material-Nr. (12NC) | 928158409227 |
| Lokaler Bestellcode | 1100602 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |



| | |
|---------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8711500197429 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 12 |
| EAN Umverpackung | 8711500197436 |

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | O | L | C (max) |
|--|---------|--------|----------|---------|
| MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 | 47 mm | 126 mm | 174,2 mm | 279 mm |



Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12


Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

