



# HORTI

## MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

Suurpainenatriumlamppu kirkkaalla ulkokuvulla, optimoitu kasvivalon valovirta ja valovirran pysyvyys.

### Rajoitukset ja turvallisuus


- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                              |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kanta                                       | E40 [E40]                                |
| Käyttöasento                                | UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)] |
| Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.) | 30 000 tuntia                            |
| Valaistuksen tekniset tiedot                |                                          |
| Värikoodi                                   | 220 [CCT of 2000K]                       |
| Vastaava värilämpötila (nim.)               | 2000 K                                   |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)           | 136 lm/W                                 |
| Värintoistoindeksi (CRI)                    | 29                                       |
| Kaaren pituus O (nim.)                      | 118,6 mm                                 |
| Käyttö- ja sähkö tiedot                     |                                          |
| Virrankulutus                               | 430,0 W                                  |
| Jännite (nim.)                              | 126 V                                    |
| Jännite (nim.)                              | 126 V                                    |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys             |                                          |
| Himmennettävä                               | Kyllä                                    |


| Mekaaniset tiedot ja runko           |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lampun pinta                         | Kirkas                                    |
| Hehkulampun muoto                    | T46 [T 46 mm]                             |
| Merkinnät ja luokitukset             |                                           |
| Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)        | 20,0 mg                                   |
| Energiankulutus kWh/1000 h           | 473 kWh                                   |
| Tuotetiedot                          |                                           |
| Tilaustuotteen nimi                  | MASTER GreenPower CG T 400W E40<br>1SL/12 |
| Koko tuotenimi                       | MASTER GreenPower CG T 400W E40<br>1SL/12 |
| Full EOC                             | 871150020196615                           |
| Tilauskoodi                          | 20196615                                  |
| Tuotekoodi (12NC)                    | 928158709227                              |
| Paikallinen koodi                    | 4825514                                   |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1                                         |
| EAN/UPC – tuote/kotelo               | 8711500201966                             |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 12                                        |

Mittapiirros




| Product                                | D (max) | O        | L      | C (max) | A      |
|----------------------------------------|---------|----------|--------|---------|--------|
| MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12 | 47 mm   | 118,6 mm | 175 mm | 283 mm  | 205 mm |

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

