



HORTI

MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

Натриевая лампа высокого давления с прозрачной внешней колбой, высокой эффективностью света для роста и длительным сроком службы

Предупреждение и условия безопасности

· Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	30 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	220 [CCT of 2000K]
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	136 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	29
Длина дуги, O (ном.)	118,6 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	430,0 Вт
Напряжение (ном.)	126 В
Напряжение (ном.)	126 В

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T46
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	20,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	473 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12
Полное название продукта	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12
Полный код продукта	871150020196615
Код заказа	928158709227
Материал № (12NC)	928158709227
Нумератор — количество на упаковку	1


EAN/UPC — продукт/короб	8711500201966
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8711500201973

Чертеж размеров




Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	47 mm	118,6 mm	175 mm	283 mm	205 mm

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

