

PHILIPS**Lighting**

MASTER SDW-TG Mini White SON

MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

Gamme de lampes à décharge haute efficacité de couleur chaude à utiliser dans des luminaires ouverts de petite taille conçus pour les lampes MASTERColour CDM-T

Mises en garde et sécurité

- Utiliser uniquement avec l'appareillage de contrôle Philips dédié
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	GX12-1	Consommation électrique	102,0 W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Tension (nom.)	91 V
Référence de mesure de flux	Sphere	Tension (nom.)	91 V
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10.000 h		
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	825 [CCT of 2500K]	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Flux lumineux	5.300 lm		
Désignation de la couleur	Blanc doré		
Coordonnée chromatique X	0,478		
Coordonnée chromatique Y	0,415		
Température de couleur corrélée (nom.)	2500 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	52 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	82		
Longueur d'arc O (nom.)	18 mm		
Mécanique et boîtier		Approbation et application	
Finition ampoule	Transparent	Classe d'efficacité énergétique	G
Matériaux des lampes	Verre	Taux de mercure (Hg) (max.)	15,2 mg
Forme de la lampe	T19	Taux de mercure (Hg) (nom.)	15,2 mg

MASTER SDW-TG Mini White SON

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	102 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473402
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-11CT/12
Nom de produit complet	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-11CT/12
Code EOC	871150020233815
Code de commande	8711500202338


Code 12NC	928158905131
Code de commande local	SDWTG100W
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500202338
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500202345

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-11CT/12	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-11CT/12

MASTER SDW-TG Mini White SON

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-11CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-11CT/12

