



MASTER SDW-TG Mini



MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12

Rad vysokoúčinných výbojok s teplým farebným svetlom do malých otvorených svietidiel určených pre svetelné zdroje MASTERColour CDM-T

Varovanie a ochrana

- Používajte len so špeciálnym predradníkom od spoločnosti Philips.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	GX12-1
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	10 000 h
Svetelné technické	
Kód farby	825 [CCT of 2500K]
Svetelný tok	5 300 lm
Označenie farby	Zlatá biela
Chromatická súradnica X (nom.)	0,478
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,415
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2500 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	52 lm/W
Index podania farieb (CRI)	82
Dĺžka oblúka O (men.)	18 mm

Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	102,0 W
Napätie (nom.)	91 V
Napätie (nom.)	91 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Materiál žiarovky	Sklo
Tvar žiarovky	T19 [T 19 mm]
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (max.)	15,2 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	15,2 mg

MASTER SDW-TG Mini


Spotreba energie kWh/1 000 h	102 kWh
Registračné číslo EPREL	473402

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12
Úplný názov produktu	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12
Úplný kód produktu	871150020233815
Objednávkový kód	20233815


Č. materiálu (12NC)	928158905131
Miestny objednávkový kód	SDWTG100
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500202338
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8711500202345

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

MASTER SDW-TG Mini

Životnosť



Life Expectancy Diagram - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

