



HORTI

MASTER GreenPower 600W 400V E40

Lâmpada de sódio de alta pressão com lâmpada exterior transparente, emissão de luz de crescimento e manutenção optimizadas

Avisos e Segurança


- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E40
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	20.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	220 [CCT of 2000K]
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,526
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,420
Temperatura de cor correlacionada	2000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	142 lm/W
Color rendering index (CRI)	30
Comprimento de oscilação O (Nom.)	102 mm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	602,5 W
Tensão (Nom.)	190 V
Tensão (Nom.)	190 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T46
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	42,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	663 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER GreenPower 600W 400V E40
Nome do produto completo	MASTER GreenPower 600W 400V E40
Código do produto completo	871829123296400
Código de encomenda	23296400
N.º material (12NC)	928159209214
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291548386
Numerador – Embalagens por caixa exterior	54

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower 600W 400V E40	47 mm	102 mm	164 mm	279 mm	205 mm

Dados fotométricos

