



MASTER SDW-TG Mini



MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12

Řada vysoce účinných výbojek teplé barvy pro použití v malých, otevřených svítidlech navržených pro světelné zdroje MASTERColour CDM-T

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s určenými ovládacími předřadníky Philips
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	GX12-1
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	825 [CCT of 2500K]
Světelný tok	2 400 lm
Barevné konstrukce	Zlatě bílá
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,478
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,415
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	44 lm/W
Index podání barev (CRI)	81


Délka oblouku O (jmen.)	14 mm
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	54,0 W
Napětí (jmen.)	85 V
Napětí (jmen.)	85 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Materiál žárovky	Sklo
Tvar žárovky	T19 [T 19 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G

MASTER SDW-TG Mini

Obsah rtuti (Hg) (max.)	5,7 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	54 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473250
Označení a balení	
Objednací název produktu	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
Celý název výrobku	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12


Full EOC	871150020323615
Objednací kód	20323615
Číslo materiálu (12NC)	928159905131
Místní kód	SDWTG50
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500203236
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500203243

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

MASTER SDW-TG Mini

Životnost



Life Expectancy Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

