



MASTER SDW-TG Mini



MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12

MASTER SDW-TG Mini ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben.

Hinweise

- Nur mit speziellem Vorschaltgerät von Philips verwenden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	GX12-1
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	825 [CCT of 2500K]
Lichtstrom	2.400 lm
Lichtfarbe	Goldweiß
Farbkoordinate X (Nom)	0,478
Farbkoordinate Y (nom.)	0,415
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2500 K
Nennlichtausbeute (nom.)	44 lm/W

Farbwiedergabeindex (CRI)	81
Bogenlänge O (Nom)	14 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	54,0 W
Spannung (Nom)	85 V
Spannung (Nom)	85 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas

MASTER SDW-TG Mini


Kolbenform	T19
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	5,7 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	5,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	54 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473250

Produktdaten

Bestell-Produktname	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
---------------------	---------------------------------------


Gesamtbezeichnung des Produkts	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871150020323615
Bestellcode	20323615
Material-Nr. (12NC)	928159905131
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500203236
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500203243

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

MASTER SDW-TG Mini

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

