



MSR Short Arc

MSR 400 SA 1CT/40

MSR Short Arc - Pitempää käyttöikää varten lampun lyhyt kaari ja pienikokoinen muoto mahdollistavat pienikokoisen valaisimen, joka tarjoaa suuren säteen voimakkuuden. Erinomaiset värien toisto-ominaisuudet takaavat puolestaan optimaaliset värit lavalla. Philipsin kehittämä erittäin innovatiivinen P3-teknologia mahdollistaa MSR Short Arc -lamppujen käytön korkeammissa lämpötiloissa missä tahansa asennossa. Mitä etuja tästä on? Pitempi käyttöikä, vähemmän ennen aikaisia vikoja ja erittäin tasainen suorituskyky koko lampun käyttöajan ajan.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GY9.5 [GY9.5]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	750 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	- [Not Specified]
Valovirta (min.)	23 500 lm
Valovirta	30 000 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	330
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	342
Vastaava värlämpötila (nim.)	5600 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	75 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	75


Kaaren pituus O (nim.)	3,0 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	400 W
Lampun virta (nim.)	8,4 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MSR 400 SA 1CT/40
Koko tuotenimi	MSR 400 SA 1CT/40
Full EOC	872790092421300
Tilauskoodi	92421300
Tuotekoodi (12NC)	928170205114

MSR Short Arc

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900924213
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	40


EAN/UPC – laatikko	8727900924220
--------------------	---------------

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 400 SA 1CT/40	23,5 mm	3,0 mm	36 mm	37 mm	36,5 mm	80 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MSR 400 SA 1CT/40

