



Broadway MSR SA (Short Arc)

MSR 400 SA 1CT/40

Короткая дуга и компактная конструкция лампы позволяет создавать компактные светильники с высокой интенсивностью светового пучка, а отличные характеристики цветопередачи помогают достичь оптимальной цветопередачи на сцене. Инновационная технология P3, разработанная компанией Philips, дает возможность использовать лампы MSR Short Arc при более высоких температурах и в любых позициях. И в результате: Увеличенный срок службы, меньше преждевременных отказов, очень высокая эффективность на протяжении всего срока службы лампы.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GY9.5 [GY9.5]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Световой поток (мин.)	23 500 лм
Светоотдача	30 000 лм
Координата цветности X (ном.)	330
Координата цветности Y (ном.)	342
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5600 K


Эффективность (номинальная) (ном.)	75 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	75
Длина дуги, О (ном.)	3,0 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	400 В
Ток лампы (ном.)	8,4 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSR 400 SA 1CT/40

Broadway MSR SA (Short Arc)

Полное название продукта	MSR 400 SA 1CT/40
Полный код продукта	872790092421300
Код заказа	928170205114
Материал № (12NC)	928170205114
Нумератор — количество на упаковку	1


EAN/UPC — продукт/короб	8727900924213
Нумератор — упаковок на внешний короб	40
EAN/UPC — короб	8727900924220

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 400 SA 1CT/40	23,5 мм	3,0 мм	36 мм	37 мм	36,5 мм	80 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSR 400 SA 1CT/40

