



Espectáculo msr MiniFastFit

MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4

Graças à base especialmente concebida, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity. Além disso, a mais recente adição à gama: a Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit emite uma luz branca pura (5600 K). Especialmente concebida para aplicações em teatros.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	PGJX36
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	900 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	- [Not Specified]
Fluxo Luminoso	82.000 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,321
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,330
Temperatura de cor correlacionada	6000 K


Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	82 lm/W
Color rendering index (CRI)	80
Comprimento de oscilação O (Nom.)	5,5 mm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	1.000,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	11,4 A
Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Espectáculo msr MiniFastFit

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4
Nome do produto completo	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4
Código do produto completo	871829178508800
Código de encomenda	78508800
N.º material (12NC)	928171405115

Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291785088
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC – Caso	8718291785095

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4	26 mm	5,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

