



# MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

## MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4

Благодаря особой конструкции цоколя лампы MSR Gold™ MiniFastFit лампу можно заменить всего за несколько секунд, что позволяет избежать простоев в работе клуба. Помимо прочего, инновационные контакты с золотым покрытием обеспечивают эффективную передачу тока, продляя срок службы лампы и патрона, а значит, снижая затраты, связанные с необходимостью замены ламп. Простота в эксплуатации и возможность создавать более компактные светильники благодаря компактному размеру лампы. А очень короткая дуга обеспечивает высокую воспринимаемую яркость и высокую интенсивность светового потока. Новая модель в линейке: Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit создает чистый световой поток белого цвета (5600K). Лампа специально разработана для применения в театрах.

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции


| Общая информация                   |                                         | Технические характеристики освещения        |                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Цоколь                             | PGJX36 [PGJX36]                         | Код цвета                                   | - [Not Specified] |
| Рабочее положение                  | UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)] | Светоотдача                                 | 82 000 лм         |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.) | 900 часов                               | Координата цветности X (ном.)               | 0,321             |
|                                    |                                         | Координата цветности Y (ном.)               | 0,330             |
|                                    |                                         | Коррелированная цветовая температура (ном.) | 6000 K            |
|                                    |                                         | Эффективность (номинальная) (ном.)          | 82 лм/В           |

# MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

|                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Коэффициент цветопередачи (CRI)                        | 80                              |
| Длина дуги, O (ном.)                                   | 5,5 мм                          |
| <b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b> |                                 |
| Энергопотребление                                      | 1 000,0 В                       |
| Ток лампы (ном.)                                       | 11,4 А                          |
| <b>Системы управления и регулировка яркости света</b>  |                                 |
| Возможность диммирования                               | Да                              |
| <b>Данные об изделии</b>                               |                                 |
| Название продукта для заказа                           | MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4 |

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Полное название продукта              | MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4 |
| Полный код продукта                   | 871829178508800                 |
| Код заказа                            | 928171405115                    |
| Материал № (12NC)                     | 928171405115                    |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                               |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8718291785088                   |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 4                               |
| EAN/UPC — короб                       | 8718291785095                   |

## Чертеж размеров



| Product     | D (max) | O   | L (min) | L (max) | L  | C (max) | F (max) | F  | F (min) |
|-------------|---------|-----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|
| MSR Gold    | 26 мм   | 5,5 | 55 мм   | 57 мм   | 56 | 112 мм  | 36,5 мм | 36 | 35,3 мм |
| 1000        |         | мм  |         |         | мм |         |         | мм |         |
| MiniFastFit |         |     |         |         |    |         |         |    |         |
| 1CT/4       |         |     |         |         |    |         |         |    |         |

