



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4

Благодаря особой конструкции цоколя лампы MSR Gold™ MiniFastFit лампу можно заменить всего за несколько секунд, что позволяет избежать простоев в работе клуба. Помимо прочего, инновационные контакты с золотым покрытием обеспечивают эффективную передачу тока, продляя срок службы лампы и патрона, а значит, снижая затраты, связанные с необходимостью замены ламп. Простота в эксплуатации и возможность создавать более компактные светильники благодаря компактному размеру лампы. А очень короткая дуга обеспечивает высокую воспринимаемую яркость и высокую интенсивность светового потока. Новая модель в линейке: Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit создает чистый световой поток белого цвета (5600K). Лампа специально разработана для применения в театрах.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	PGJX36 [PGJX36]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Основная область применения	Entertainment
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	900 h
Описание системы	MiniFastFit

Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Не указано]
Световой поток (мин.)	74000 lm
Светоотдача (ном.)	82000 lm
Координата цветности X (ном.)	0,321

Координата цветности Y (ном.)	0,330
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	82 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	1000.0 W
Ток лампы (ном.)	11,4 A
Напряжение сети пуска (мин.)	198 V


MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	PGJX36
Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	950 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	500 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829178508800

Название продукта для заказа	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC — продукт	8718291785088
Код заказа	928171405115
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	928171405115
Вес нетто (шт.)	0,055 kg

Предупреждение и условия безопасности

Чертеж размеров



MSR GOLD 1000 MiniFastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	26 mm	5,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

