



Espectáculo MSR (Re-ignição Conv.)

MSR 700/2 1CT/8

O elevado índice de composição de cores da série MSR de extremidade única assegura que todos os elementos do público podem desfrutar das verdadeiras cores do cenário, dos adereços de cena, dos actores e do guarda-roupa; na realidade, tudo o que se encontra em cena pode ser visualizado de forma brilhante e com cores vivas nessa luz com qualidade de luz de dia. De igual modo, graças ao conceito de extremidade única, a luminária possui uma recolha e direcção da luz, para ajudar a assegurar o brilho no palco nos pontos exactos onde este é necessário. Além disso, a lâmpada MSR pode ser utilizada em qualquer posição de acendimento para configuração fácil e conveniência na utilização.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	
Casquilho	G22		78 lm/W
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	Color rendering index (CRI)	80
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	1.000 h	Comprimento de oscilação O (Nom.)	8,0 mm
Caraterísticas técnicas da luz		Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Código da cor	2	Consumo de Energia	700 W
Fluxo Luminoso	55.000 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	11 A
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	302		
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	320	Controlos e regulação	
Temperatura de cor correlacionada	7200 K	Regulável	Não


Espectáculo MSR (Re-ignição Conv.)

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MSR 700/2 1CT/8
Nome do produto completo	MSR 700/2 1CT/8
Código do produto completo	872790091638600
Código de encomenda	91638600
N.º material (12NC)	928171505114


Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900916386
Numerador – Embalagens por caixa exterior	8
EAN/UPC – Caso	8727900916393

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 700/2 1CT/8	30 mm	8,0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR 700/2 1CT/8

