



MSR

MSR 575/2 10H 1CT/4

The high color rendering index of the single ended MSR series ensures that everyone in the audience can enjoy the true colors of the scenery, the stage props, the players and their costumes – in fact everything that is on stage can be made bright and vivid in daylight quality light. Also, thanks to the single ended lamp concept, the luminaire has optimal light collection and direction possibilities to help ensure brightness on stage exactly where and when it is needed. In addition, the MSR can be used in any burning position for easy set-up and convenience.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GX9.5 [GX9.5]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	1.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	2
Flusso luminoso	47.000 lm
Coordinata Y cromaticità (Nom)	302
Coordinata cromatica Y (Nom)	320
Temperatura del colore correlata	6990 K
Efficienza luminosa (specificata) (Min)	75 lm/W
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	82 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	73


Lunghezza arco O (Nom)	7,0 mm
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	575 W
Corrente lampada (Nom)	6,75 A
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MSR 575/2 10H 1CT/4
Nome completo prodotto	MSR 575/2 10H 1CT/4
Full EOC	871829122127200
Descrizione codice locale	MSR5752NEW
Codice d'ordine	22127200

MSR

Codice materiale (12NC)	928171605115
Codice locale	MSR5752NEW
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291221272


Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8718291221289

Disegno tecnico



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575/2	30 mm	7,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
10H 1CT/4		mm			mm			mm	

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MSR 575/2 10H 1CT/4

