



MSD

MSD 150/2. 1CT/4

Die MSD Metallhalogen-Entladungslampe sorgt für eine gut ausgeleuchtete und lebendige Unterhaltung.

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G12 [G12]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	3.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	2
Lichtstrom (min.)	9.450 lm
Lichtstrom	10.500 lm
Farbkoordinate X (Nom)	287
Farbkoordinate Y (nom.)	301
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	8790 K
Nennlichtausbeute (nom.)	70 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	58
Bogenlänge O (Nom)	5,0 mm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	150 W


Lampenstrom (Nom)	1,85 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSD 150/2. 1CT/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSD 150/2. 1CT/4
Gesamt-Produktcode	871869641598600
Bestellcode	41598600
Material-Nr. (12NC)	928172805115
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696415986
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718696415993

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSD 150/2.1CT/4	20 mm	5,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MSD 150/2.1CT/4

