



Broadway MSR SA (Short Arc)

MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3

MSR Short Arc – voor een langere levensduur. De korte boog en het compacte ontwerp van de lamp helpen een compacte armatuur mogelijk te maken die een hoge bundelintensiteit levert, terwijl de uitstekende kleurweergavekarakteristieken helpen optimale kleuren op het podium te verzekeren. De zeer innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie maakt het mogelijk MSR Short Arc-lampen in elke brandpositie te gebruiken op hogere temperaturen. Het resultaat? Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval en zeer consistente prestaties gedurende de levensduur van de lamp.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	PGJ50 [PGJ50]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom (min.)	87.000 lm
Lichtstroom	93.000 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	318
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	327
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6000 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	78 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80
Booglengte O (nom.)	5,5 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	1.200 W
Lampstroom (nom.)	15 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja


Broadway MSR SA (Short Arc)

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3
Volledige productnaam	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3
Full EOC	872790092602600
Bestelcode	92602600
Materiaalnr. (12NC)	928174605114
Lokale code	MSR1200GOLDSASE

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900926026
Numerator - Dozen per buitendoos	3
EAN/UPC - Case	8727900926033

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	26,1 mm	5,5 mm	44 mm	46 mm	45 mm	109 mm

