MSR Gold™ FastFit

MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4

Любая лампа в конце концов перегорает. Но когда это происходит, лампу MSR Gold™ FastFit с одним цоколем можно заменить всего за несколько секунд благодаря особой конструкции цоколя и патрона. Эта лампа создает световой поток высокой интенсивности с чистым белым свечением для максимальной эффективности освещения. А контакты с золотым напылением обеспечивают надежную защиту от перегрева и сокращают вероятность преждевременного выхода лампы из строя. Технология P3 дает возможность использовать лампу в любых позициях и при более высоких температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует стабильность светоотдачи. Поскольку конструкция FastFit применяется и в галогенных лампах Philips, переход к лампам другого типа выполняется быстро и легко.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	PGJX50 [PGJX50]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Светоотдача	100 000 лм
Координата цветности X (ном.)	318
Координата цветности Y (ном.)	327
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	83 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Длина дуги, O (ном.)	5,5 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	1 200 Вт
Ток лампы (ном.)	15 A

MSR Gold™ FastFit

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4
Полное название продукта	MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4
Полный код продукта	871829122129600
Код заказа	928175005115

Материал № (12NC)	928175005115
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291221296
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718291221302

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4	26,1 мм	5,5 мм	64 мм	66 мм	65 мм	128 мм	50 мм

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.