



# MSR Gold™ SA Double Ended

## MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40

MSR Gold™ SA Double Ended ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe, die einen Einsatz auch bei höheren Temperaturen ermöglicht.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	SFC-11 [SFC-11]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	2
Lichtstrom	41'000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	294
Farbkoordinate Y (nom.)	317
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	7500 K
Nennlichtausbeute (nom.)	71 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
Bogenlänge O (Nom)	5.0 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	575 W

Lampenstrom (Nom)	7 A
-------------------	-----


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40
Gesamt-Produktcode	872790091464100
Bestellcode	91464100
Material-Nr. (12NC)	928175105114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900914641
Zähler – Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8727900914658


# MSR Gold™ SA Double Ended

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40	18.5 mm	5.0 mm	69.6 mm	70.4 mm	70 mm	92 mm

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40

