



MSR Gold™ SA Double Ended

MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40

Для увеличения общего срока службы ламп MSR Gold™ SA с двумя цоколями токопроводящие контакты имеют золотое покрытие. Это обеспечивает эффективную защиту от нагрева и сводит к минимуму количество преждевременных отказов лампы и патрона, а также гарантирует точную цветопередачу в сочетании с длительным сроком службы. В дополнение к этому, инновационная технология P3, разработанная компанией Philips, дает возможность использовать лампу при более высоких температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует стабильность светотдачи.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	SFC-11 [SFC-11]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	2
Светотдача	41 000 лм
Координата цветности X (ном.)	294
Координата цветности Y (ном.)	317
Коррелированная цветовая температура (ном.)	7500 К


Эффективность (номинальная) (ном.)	71 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	70
Длина дуги, О (ном.)	5,0 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	575 В
Ток лампы (ном.)	7 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

MSR Gold™ SA Double Ended

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40
Полное название продукта	MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40
Полный код продукта	872790091464100
Код заказа	928175105114
Материал № (12NC)	928175105114


Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900914641
Нумератор — упаковок на внешний короб	40
EAN/UPC — короб	8727900914658

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40	18,5 mm	5,0 mm	69,6 mm	70,4 mm	70 mm	92 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40

