



Broadway MSR HR (Hot Restrike)

MSR 250 HR 1CT/4

Высокоэффективные металлогалогенные лампы с возможностью перезажигания из горячего состояния. Предназначены для оптимальной фокусировки светового пучка

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GZY9.5 [GZY9.5]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Световой поток (мин.)	18 500 лм
Светоотдача	20 000 лм
Координата цветности X (ном.)	309
Координата цветности Y (ном.)	320
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	80 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	90
Длина дуги, О (ном.)	5,0 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	250 В
Ток лампы (ном.)	2,6 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSR 250 HR 1CT/4
Полное название продукта	MSR 250 HR 1CT/4
Полный код продукта	871869641602000
Код заказа	928175605115
Материал № (12NC)	928175605115
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696416020
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718696416037


Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 250 HR	23 mm	5,0	58 mm	60 mm	59	110 mm	24 mm	23,5	23 mm
1CT/4		mm			mm			mm	

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSR 250 HR 1CT/4

