



Espectáculo msr ouro

MSR Gold™ 1510 SA/DE 1CT/4

Para otimizar a totalidade da vida útil das lâmpadas MSR Gold™ SA Double Ended de extremidade dupla, os casquilhos são revestidos a ouro. Esta característica proporciona uma protecção superior contra o calor, minimizando, assim, a falha prematura da lâmpada e do suporte da lâmpada, além de assegurar um desempenho consistente alargado. Além disso, a tecnologia altamente inovadora P3, desenvolvida pela Philips, permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas, facto que prolonga a vida útil e a consistência da emissão de luz de alta qualidade.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Comprimento de oscilação O (Nom.)	
Casquilho	SFC10-4 [SFC10-4]		7,0 mm
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	Funcionamento e características elétricas	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h	Consumo de Energia	1,510 W
Caraterísticas técnicas da luz		Corrente de lâmpada (Nom.)	13,5 A
Código da cor	- [Not Specified]	Controlos e regulação	
Fluxo Luminoso	140.000 lm	Regulável	Sim
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	326	Dados do produto	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	336	Nome de produto da encomenda	MSR Gold 1510 SA/DE 1CT/4
Temperatura de cor correlacionada	6000 K	Nome do produto completo	MSR Gold™ 1510 SA/DE 1CT/4
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	93 lm/W	Código do produto completo	871829122113500
Color rendering index (CRI)	85	Código de encomenda	22113500

Espectáculo msr ouro

N.º material (12NC)	928176605115
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291221135
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4


EAN/UPC – Caso	8718291221142
----------------	---------------

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	A	C (max)
MSR Gold 1510 SA/DE 1CT/4	23,2 mm	7,0 mm	114,8 mm	136 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – MSR Gold 1510 SA/DE 1CT/4

