



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8

Todas las lámparas terminan extinguiéndose, pero cuando esto ocurre en una MSR Gold™ FastFit de una terminación, se puede cambiar en pocos segundos gracias a su base de lámpara y portalámpara de diseño especial. Esta lámpara proporciona una alta intensidad de haz de luz pura y blanca para que un rendimiento de iluminación óptimo, mientras que las tapas doradas proporcionan una protección térmica superior y previenen los fallos prematuros. La tecnología P3 permite el uso en cualquier posición y a temperaturas más altas, lo que extiende todavía más la vida útil de la lámpara y la uniformidad de una potencia lumínica de alta calidad. Asimismo, como el diseño de FastFit se aplica a las lámparas halógenas Philips, es posible cambiar una tecnología de lámpara por otra de forma rápida y sencilla. Philips MSR Gold™ 1200 FastFit puede funcionar con un intervalo de niveles de vatios de lámparas entre 800W y 1400W.

Datos del producto

Información general		Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	
Base de casquillo	PGJX50 [PGJX50]		91
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [cualquiera]	Operativos y eléctricos	
Aplicación principal	Entretenimiento	Power (Rated) (Nom)	2000 W
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	750 h	Corriente de lámpara (nom.)	15,2 A
Descripción del sistema	FastFit	Voltaje de suministro de encendido (mín.)	198 V
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	- [Not Specified]	Regulable	Sí
Flujo lumínico (mín.)	162000 lm	Mecánicos y de carcasa	
Flujo lumínico (nom.)	180000 lm	Información base de casquillo	PGJX50
Coordenada X de cromacidad (nom.)	321	Requisitos de diseño de luminaria	
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	332	Temperatura de lámpara (máx)	950 °C
Temperatura del color con correlación (nom.)	6050 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	90 lm/W		


MSR Gold™ FastFit

Temperatura de pinzamiento (máx.)	500 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	872790091949300
Nombre de producto del pedido	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8
EAN/UPC - Producto	8727900919493
Código de pedido	91949300

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	8
N.º de material (12NC)	928176905114
Peso neto (pieza)	0,147 kg

Advertencias y seguridad

Plano de dimensiones



MSR GOLD 2000W FastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm

