



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8

Alla ljuskällor slocknar till slut, men när detta sker med MSR Gold™ FastFit med en sockel kan den bytas ut på några sekunder tack vare den särskilt utformade sockeln. Ljuskällan ger en högentensiv stråle med rent, vitt ljus som verkligen lyser upp, medan de guldpläterade gavlarna ger överlägset värmeskydd och förhindrar tidigt lampbortfall. P3-tekniken möjliggör användning på valfri plats och vid högre temperatur, vilket förlänger ljuskällans livslängde och ger konsekvent ljusflöde av hög kvalitet. Eftersom FastFit-utformningen används för Philips halogenlampor är det dessutom enkelt och går snabbt att växla mellan lampstekniker. Philips MSR Gold™ 1200 FastFit kan användas för lampeffekter mellan 800 W och 1 400 W.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	PGJX50
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	750 h
Ljusteknik	
Färgkod	- [Not Specified]
Ljusflöde (min)	162 000 lm
Ljusflöde	180 000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	321
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	332
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6050 K


Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W
Färgåtergivningsindex	91
Båglängd O (Nom)	8,0 mm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	2 000 W
Lampström (nom)	15,2 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

MSR Gold™ FastFit

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8
Fullständigt produktnamn	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8
Full EOC	872790091949300
Beställningsnummer	91949300
Materialnummer (12NC)	928176905114

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900919493
Räknare - antal förpackningar per kartong	8
EAN/UPC - Hölje	8727900919509

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm

