



MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4

MSR Gold™ MiniFastFit . Diese hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	PGJX28 [PGJX28]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Hauptanwendungsgebiet	Unterhaltung
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	750 h
Systembeschreibung	MiniFastFit

Lichttechnische Daten	
Farbcode	2
Lichtstrom (min.)	19170 lm
Lichtstrom (Nom)	21300 lm
Farbkoordinate X (Nom)	288
Farbkoordinate Y (Nom)	306
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	9300 K
Bemessungslichtausbeute (min.)	64 lm/W
Nennlichtausbeute (Nom)	71 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	300 W
Lampenstrom (Nom)	3,75 A
Zündspannung (min.)	207 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Socketinformation	PGJX28


Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	950 °C
Quetschungstemperatur (max.)	500 °C

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871829122111100
Bestell-Produktname	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC - Produkt	8718291221111
Bestellcode	22111100
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	4
Material-Nr. (12NC)	928177105115
Nettogewicht (Einzelteil)	0,062 kg

MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

Hinweise

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold™ 300/2	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm
MiniFastFit 1CT/4						

MSR GOLD 300/2 MiniFastFit

