



DJ/CLUB MiniFastFit

MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4

Graças à base e ao suporte da lâmpada especialmente concebidos, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. O fácil manuseio e o design de equipamentos pequenos e compactos são possíveis devido ao tamanho compacto das lâmpadas, ao passo que a oscilação muito pequena proporciona uma sensação de luminosidade elevada e uma elevada intensidade de feixe.

Avisos e Segurança

• É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais				
Casquilho	PGJX28			
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]			
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h			
Caraterísticas técnicas da luz				
Código da cor	2			
Fluxo Luminoso	22.700 lm			
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	288			
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	306			
Temperatura de cor correlacionada	9300 K			
Eficiência luminosa (nominal) (Mín.)	64 lm/W			
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	75 lm/W			
Color rendering index (CRI)	78			

Comprimento de oscilação O (Nom.)	5,0 mm				
Funcionamento e caraterísticas elétricas					
Consumo de Energia	300 W				
Corrente de lâmpada (Nom.)	3,75 A				
Controlos e regulação					
Regulável	Sim				
Dados do produto					
Nome de produto da encomenda	MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4				
Nome do produto completo	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4				
Código do produto completo	871829122111100				
Código de encomenda	22111100				


Datasheet, 2023, Abril 14 Dados sujeitos a alteração

DJ/CLUB MiniFastFit

N.º material (12NC)	928177105115
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718291221111
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4

EAN/UPC - Caso	8718291221128

Desenho dimensional



Product	D (max)	0	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 300/2 MiniFastFit	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm
1CT/4						



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.