



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12

Kompakt, egyvégű, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia-fémhalogén kisülési lámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén
- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja
- A kapcsolóberendezésnek elhasználdásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészséget. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok


Általános információ	
Fejelés - foglalat	G8.5
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Fényárammérés referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	20 000 h
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	1 750 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)

Színérték X koordinátája (névleges)	0,434
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,398
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	87 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	85
O ívhossz (névl.)	4 mm
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	20,1 W
Feszültség (névleges)	95 V
Feszültség (névleges)	95 V

MASTERC colour CDM-TC Elite

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrás anyaga	UV-blokkoló kvarcüveg
Fényforrásbúra formája	T14 [T 14 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	3,5 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	3,5 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	21 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473254


Méretezett rajza




Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12
Teljes terméknév	MASTERC colour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12
Full EOC	872790087158600
Rendelési kód	87158600
Cikkszám (12NC)	928183405125
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900871586
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900871593

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,55 in	4 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Fotometriai adatok





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC Elite

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12

