



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Миниатюрная одноцокольная металлогалогенная лампа с керамической горелкой, обеспечивающая сияющий белый свет с высоким индексом цветопередачи

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GU6.5 [GU6.5]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	12000 h
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	14000 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	16000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	20000 h
Код ANSI, HID	C156/E

Технические характеристики освещения

Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]
Светоотдача (номинальная) (мин.)	1620 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	1800 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Стабильность светового потока 1000 ч (ном.)	91 %
Стабильность светового потока 12 000 ч (ном.)	77 %
Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.)	78 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	87 %
Стабильность светового потока 4000 ч (ном.)	84 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	83 %
Координата цветности X (ном.)	0.436

Координата цветности Y (ном.)	0,396
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	90 lm/W
Коэффициент цветопередачи (мин.)	81
Коэффициент цветопередачи (ном.)	84

Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	20.0 W
Рабочий ток лампы (макс.)	0,5 A
Время повторного пуска (мин.) (макс.)	15 min
Время пуска (макс.)	30 s
Напряжение (макс.)	100 V
Напряжение (мин.)	90 V
Напряжение (ном.)	95 V

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
Время работы 90 % (макс.)	3 min

MASTERCcolour CDM-Tm Elite Mini

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
--------------------------	------------

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Содержание ртути (Hg) (ном.)	3,5 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	22 kWh

УФ-излучение

Время допустимого облучения (NIOSH) (мин.)	8 h/500lx
Степень повреждения D/fc (макс.)	0,5

Требования по дизайну светильника

Температура колбы (макс.)	380 °C
Температура цоколя (макс.)	250 °C

Данные об изделии

Полный код продукта	872790089083900
Название продукта для заказа	MASTERCcolour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT
EAN/UPC — продукт	8727900890839
Код заказа	928183505130
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	928183505130
Вес нетто (шт.)	0,007 kg
ILCOS Code	MT/UB-20/830-H-GU6.5-13.3/52

Предупреждение и условия безопасности


Чертеж размеров

D

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERCcolour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	3,4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

CDM-Tm 20W/830 GU6.5



Фотометрические данные



LDPO_CDM-Tm_20W_830_GU65-Spectral power distribution Colour

MASTERCcolour CDM-Tm Elite Mini

Срок службы



LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram

