



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Благодаря особой конструкции цоколя лампы MSR Gold™ MiniFastFit лампу можно заменить всего за несколько секунд, что позволяет избежать простоев в работе клуба. Помимо прочего, инновационные контакты с золотым покрытием обеспечивают эффективную передачу тока, продляя срок службы лампы и патрона, а значит, снижая затраты, связанные с необходимостью замены ламп. Простота в эксплуатации и возможность создавать более компактные светильники благодаря компактному размеру лампы. А очень короткая дуга обеспечивает высокую воспринимаемую яркость и высокую интенсивность светового потока. Новая модель в линейке: Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit создает чистый световой поток белого цвета (5600K). Лампа специально разработана для применения в театрах.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	PGJX28 [PGJX28]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 часов


Технические характеристики освещения	
Код цвета	2
Светоотдача	36 800 лм
Координата цветности X (ном.)	296
Координата цветности Y (ном.)	315
Коррелированная цветовая температура (ном.)	7500 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	64 лм/В

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Коэффициент цветопередачи (CRI)	70
Длина дуги, O (ном.)	3,5 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	575 В
Ток лампы (ном.)	10,2 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4


Полное название продукта	MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4
Полный код продукта	871829122109800
Код заказа	928184005115
Материал № (12NC)	928184005115
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291221098
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718291221104

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 мм	3,5 мм	55 мм	57 мм	56 мм	112 мм	36,5 мм	36 мм	35,3 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

