



# MASTERCcolour CDM-T Elite

## MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

Lámpara de descarga de haluro metálico cerámico de larga duración, alta eficacia y con terminal simple que proporciona una luz blanca brillante y nítida con una gran reproducción de color

### Advertencias y seguridad

- Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Usar solo con dispositivos de control electrónicos. Las lámparas de 35 W y 70 W también se pueden utilizar con dispositivos de control electromagnéticos.
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G12
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	20,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	930 [CCT of 3000K]
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.435
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.395
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	98 lm/W

Índice de producción de color (IRC)	90
Longitud de arco O (nominal)	4.8 mm
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	39.1 W
Voltaje (nominal)	85 V
Voltaje (nominal)	85 V
Controles y atenuación	
Regulable	No

# MASTERC colour CDM-T Elite

## Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	T19 [T 19 mm]

## Aprobación y aplicación


Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	4.7 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	43 kWh

## Información del producto

Nombre del producto del pedido	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
Nombre del producto completo	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12


Full EOC	871869648451700
Descripción de código local	MASTERC CDM-T ELITE 35W/930 G12 1CT/12
Código del pedido	928185205129
N.º de material (12NC)	928185205129
Código local	302729
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696484517
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8718696484524

## Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 mm	4.8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

## Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

# MASTERC colour CDM-T Elite

## Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

